

Reolink D4K23

Intelligente 4K UHD PoE IP Überwachungskamera mit High-Speed-PTZ und Spotlight

EAN: 6975253980994

Die Reolink D4K23 ist eine PoE Überwachungskamera mit High-Speed-PTZ für den Außenbereich mit Bewegungserkennung und 8 MP (3840 x 2160) Auflösung. Sie bietet präzise Videoübertragung und scharfe Bilder in Ultra HD und eine umfassende Rundumsicht für große Überwachungsbereiche.

Mit fortschrittlicher intelligenter Personen- und Fahrzeugerkennungs-technologie bietet das Modell D4K23 einen effektiven Schutz. So können Sie Fehlalarme minimieren, ohne wichtige Alarme zu verpassen. Mit 360° Schwenk, 90° Neigung erkennt die 8 MP PTZ-Hochgeschwindigkeitskamera umfassend bewegte Personen & Autos und erlaubt automatisch deren Nachverfolgung.



Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher (Zwei-Wege-Audio) können Sie Besucher begrüßen oder warnen. Die integrierten Strahler und die Sirene weisen ungebetene Gäste ab und können durch Bewegung aktiviert oder über die Reolink-App aus der Ferne gesteuert werden.

Die D4K23 PoE-Kamera verfügt über mehrere Speicheroptionen. Sie können sowohl bewegungsaktivierte als auch zeitdefinierte Aufnahmen speichern, je nach Wunsch. Dabei brauchen Sie nur eine SD-Karte einzulegen oder die Kamera an den Reolink Netzwerkrekorder (NVR)* anzuschließen beziehungsweise einen FTP-Server einzurichten.

Micro-SD-Karten mit einer Kapazität von bis zu 256 GB ermöglichen die flexible Speicherung von Aufnahmen auf der SD-Karte (nicht im Umfang enthalten).

Unabhängig von Standort und Zeitpunkt können Sie aus der Ferne auf die Kamera zugreifen:

- *Mit der kostenlosen Reolink App auf Ihrem Mobilgerät*
- *Mit der kostenlosen Reolink Client Software auf Ihrem Computer*
- *Mit dem Webbrowser ohne weitere Plug-ins*

Mit 4 Infrarot-LEDs und 3 Spotlights ist die Reolink D4K23 eine ausgezeichnete Nachtsichtkamera und liefert 4K UHD-Farbvideos auch bei völliger Dunkelheit. Die Sichtweite bei Dunkeln kann bis zu 60 Meter betragen und ist somit optimal für große Überwachungsbereiche.

Dank Bewegungserkennung haben Sie alles im Blick. Diese Funktion kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sollte irgendwas erkannt werden, wird die Kamera Sie umgehend alarmieren:

- *Warn-E-Mails und Push-Benachrichtigungen verschicken.*
- *Bilder/Videos auf FTP-Server hochladen*
- *Videos der Bewegungserkennung auf der Micro SD-Karte bis zu 256 GB (separat erhältlich) oder in Ihrem Reolink NVR* aufzeichnen und speichern.*

Die D4K23 besteht aus einem soliden, wasserfesten IP66 Aluminiumgehäuse und ist somit für den Einsatz in Außenbereichen bestens geeignet. Die D4K23 Kamera können Sie im Haus und im Freien montieren und sie funktioniert auch bei rauen Witterungsbedingungen einwandfrei.

Die D4K23 ist eine PoE-Kamera und realisiert die Datenübertragung und Stromversorgung über ein einziges Ethernet-Kabel, was die Verkabelung und Installation erheblich vereinfacht.

Das Firmware-Updates für D4K23 IP-Überwachungskamera sind sehr einfach zu installieren. Laden Sie die neueste Firmware von der Firmware-Seite herunter und aktualisieren Sie diese über die Client Software.

*** Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden.**

Das Aluminiumgehäuse macht die Reolink D4K23 Kamera wasserdicht und robust. Sie funktioniert perfekt sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Hauses, sogar bei rauen Wetterbedingungen.

Hauptmerkmale

- 8 Megapixel Super HD-Auflösung
- 5-fach optischer Zoom und Autofokus
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Sirenen-Alarmierung (integriert)
- Bewegungs- und Audioerkennung
- 2-Wege-Audio (integriertes Mikrofon und Lautsprecher)
- Hervorragende Nachtsichteigenschaften: bewegungsaktivierte 3 Spotlights und 4 IR-LED's bis zu 60 Meter (Nachtsicht in Farbe)
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB (separat, nicht im Lieferumfang)
- Wettergeschützt nach IP66
- Kostenlose Firmware-Updates
- Einfacher Fernzugriff über Browser und die kostenlose Reolink-Software
- Funktioniert mit Google Assistant

Technische Daten

Modell	D4K23	
Video & Audio	Bildsensor	1/2.8" CMOS-Sensor
	Videoauflösung	3840 x 2160 (8.0 Megapixel) bei 25 fps
	Objektiv	F=2.7-13,5mm, F=1.6-3.3 mit Zoom-Objektiv
	Videokomprimierung	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 96°-27° Vertikal: 69°-21°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 60 m (190 ft) (LED: 4 Stk. / 28 mil / 850 nm)
	Farbige Nachtsicht	Spotlight: 3 Stk. / 5700 K/945 Lumen)
	Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	PoE	IEEE 802.3 at, 48 V Aktive
	DC Strom	DC 12.0 V / 2 A, <24 W
	Schwenk & Neigebereich	Schwenk: 360°, Neige: 0°-90°
	Schwenkgeschwindigkeit	2,5° - 150°/Sek. (einstellbar)
	Neige geschwindigkeit	1,5° - 60°/Sek. (einstellbar)
	Autotracking	unterstützt
	Preset	64
	Patrouille	1 Kurs, bis zu 16 Preset-Punkte pro Patrouille
	Wiederherstellung	unterstützt
	Stromausfall	unterstützt
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	Micro SD-Kartenslot (bis zu 256 GB)
	Audio	Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
Software & Funktion	Bildfrequenz	Main Stream: 2fps – 25fps (Standard: 25fps)
		Sub Stream: 4 fps – 15 fps (Standard 10fps)
	Bitrate	Mainstream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps)
		Substream: 64 Kbps – 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarmer	Bewegungs- / Personen- / Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; (24/7 Aufzeichnung).
	Protokoll & -Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)	
Arbeitet mit	Google Assistant	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 20% ~ 85%
	Wetterfest	IP 66
Abmessungen	Dimensionen	Φ 136 x 201 mm
	Gewicht	1,8 kg

Lieferumfang

- D4K23 PoE-IP-Überwachungskamera
- Netzkabel 1 m
- Netzadapter
- Kurzanleitung
- Aufkleber Videoüberwachung
- Wasserdichter Deckel
- Lochschablone zur Montage
- Päckchen mit Schrauben
- Schraubenschlüssel