



Funktaster mit Doppelwippe



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<http://eltako.com/redirect/F4T55E->

F4T55E-



Funk-4-Kanal-Taster im E-Design55, 80 x 80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55 x 55 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.

Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken. Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55 mm-Schaltdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet.

F4T55E-am	Funktaster batterie- und leitungslos, anthrazit matt	Art.-Nr. 30055708	50,90 €/St.
F4T55E-pg	Funktaster batterie- und leitungslos, polarweiß glänzend	Art.-Nr. 30055733	50,90 €/St.
F4T55E-pm	Funktaster batterie- und leitungslos, polarweiß matt	Art.-Nr. 30055734	50,90 €/St.
F4T55E-wg	Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß glänzend	Art.-Nr. 30055705	50,90 €/St.
F4T55E0R-am	Funktaster ohne Einzelrahmen, anthrazit matt	Art.-Nr. 30056708	46,70 €/St.
F4T55E0R-pg	Funktaster ohne Einzelrahmen, polarweiß glänzend	Art.-Nr. 30056733	46,70 €/St.
F4T55E0R-pm	Funktaster ohne Einzelrahmen, polarweiß matt	Art.-Nr. 30056734	46,70 €/St.
F4T55E0R-wg	Funktaster ohne Einzelrahmen, reinweiß glänzend	Art.-Nr. 30056705	46,70 €/St.

"-0R"-Typen ohne Einzelrahmen im Lieferumfang für die Montage in Mehrfach- oder Fremdrahmen.