



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<http://eltako.com/redirect/FDG62-230V>

FDG62-230V



Funk-DALI-Gateway, bidirektional für die UP-Dose. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt.

Für Einbaumontage. 49x51 mm, 20 mm tief.

Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 2,5 mm².

Mit der komfortablen Tipp-Technik können bis zu 32 Funk-Universaltaster, Funk-Richtungstaster, Funk-Zentralsteuertaster, Bewegungssensoren, Weißton- und Intensitäts-Doppelwippentaster eingelernt werden.

Bidirektionaler Funk aktivierbar.

Versorgungsspannung 230 V an den Klemmen N und L.

An den DALI-Klemmen werden das DALI-Bus-Netzteil DL-N2-80mA und bis zu 40 Stück DALI-Geräte angeschlossen.

Mit dem Gateway FDG62 werden DALI-Geräte mit EnOcean-Funksendern angesteuert.

Es wird ein **Broadcastbefehl** abgesetzt.

Das FGD62 speichert intern den Dimmwert und stellt diesen Wert als Rückmeldung bereit. Somit können mit den Rückmeldungen Aktoren angesteuert werden.

Es werden dabei die selben Rückmeldetelegramme erzeugt, wie bei einem FD62NPN.

Das FDG62 erfüllt die Funktionen des DALI-Masters.

FDG62-230V	Funk-DALI-Gateway UP-Dose	Art.-Nr. 30100868	77,50 €/St.
------------	---------------------------	-------------------	-------------