



Funktaster mit Wippe



Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
<http://eltako.com/redirect/F2T55E->

## F2T55E-



**Funk-2-Kanal-Taster im E-Design55, 80 x 80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55 x 55 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.**

Funktaster mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale senden: Wippe oben drücken und Wippe unten drücken. Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55 mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet.

<b>F2T55E-am</b>	Funktaster batterie- und leitungslos, anthrazit matt	<b>Art.-Nr. 30055718</b>	<b>49,10 €/St.</b>
<b>F2T55E-pg</b>	Funktaster batterie- und leitungslos, polarweiß glänzend	<b>Art.-Nr. 30055702</b>	<b>49,10 €/St.</b>
<b>F2T55E-pm</b>	Funktaster batterie- und leitungslos, polarweiß matt	<b>Art.-Nr. 30055727</b>	<b>49,10 €/St.</b>
<b>F2T55E-wg</b>	Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß glänzend	<b>Art.-Nr. 30055715</b>	<b>49,10 €/St.</b>
<b>F2T55E0R-am</b>	Funktaster ohne Einzelrahmen, anthrazit matt	<b>Art.-Nr. 30056718</b>	<b>46,70 €/St.</b>
<b>F2T55E0R-pg</b>	Funktaster ohne Einzelrahmen, polarweiß glänzend	<b>Art.-Nr. 30056702</b>	<b>46,70 €/St.</b>
<b>F2T55E0R-pm</b>	Funktaster ohne Einzelrahmen, polarweiß matt	<b>Art.-Nr. 30056727</b>	<b>46,70 €/St.</b>
<b>F2T55E0R-wg</b>	Funktaster ohne Einzelrahmen, reinweiß glänzend	<b>Art.-Nr. 30056715</b>	<b>46,70 €/St.</b>

"-0R"-Typen ohne Einzelrahmen im Lieferumfang für die Montage in Mehrfach- oder Fremdrahmen.