



Funktaster mit Doppelwippe



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<http://eltako.com/redirect/F4T55EB->

F4T55EB-



Funk-4-Kanal-Taster im E-Design55, 80 x 80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55 x 55 mm, 15 mm hoch. Sehr leise und mit Batterie (Lebensdauer 2-5 Jahre).

Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden: Zwei Wippen je oben und unten drücken.

Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55 mm-Schaltdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet.

F4T55EB-am	Funktaster leitungslos, anthrazit matt	Art.-Nr. 30055688	66,40 €/St.
F4T55EB-pg	Funktaster leitungslos, polarweiß glänzend	Art.-Nr. 30055682	66,40 €/St.
F4T55EB-pm	Funktaster leitungslos, polarweiß matt	Art.-Nr. 30055683	66,40 €/St.
F4T55EB-wg	Funktaster leitungslos, reinweiß glänzend	Art.-Nr. 30055685	66,40 €/St.