

**SSW 18 LTX 800 BL (602403840) Akku-Schlagschrauber
18V; metaBOX 145 L**

Bestell-Nr. 602403840
EAN 4061792228726



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm
- Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
- Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
- Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
- Sehr leistungsfähig für schwere Schraubanwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken:
www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte**Kennwerte**

Akkuspannung	18 V
Max. Schraubengröße	M24
Max. Leerlaufdrehzahl	0 - 2575 /min
Max. Schlagzahl	3300 /min
Max. Drehmoment	800 Nm
Max. Lösemoment	1200 Nm
Drehzahl-/Drehmoment-Stufen	12
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 " (12,70 mm)
Gewicht ohne Akkupack	1.95 kg
Gewicht mit Akkupack	2.6 kg

Vibration

Schlagschrauben	10.7 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Messunsicherheit K	3 dB(A)
--------------------	---------

Lieferumfang

Gürtelhaken
metaBOX 145 L
ohne Akkupack, ohne Ladegerät