

DS 200 Plus (604200000) Doppelschleifmaschine Karton

Bestell-Nr. 604200000
EAN 4061792226029



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahrundbürsten zum Entrosten
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser

Technische Werte**Kennwerte**

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2980 /min
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	600 W
Abgabeleistung	450 W
Kippmoment	2.7 Nm
Gewicht	17.5 kg
Kabellänge	1.8 m

Lieferumfang

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N
Funkenschutzgläser
Werkstückauflage
Sechskantschlüssel