

DS 150 Plus (604160000) Doppelschleifmaschine Karton

Bestell-Nr. 604160000

EAN 4061792225992



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahrundbürsten zum Entrosten
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser

Technische Werte**Kennwerte**

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	150 x 20 x 20 mm
Leerlaufdrehzahl	2980 /min
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	400 W
Abgabeleistung	270 W
Kippmoment	1.8 Nm
Gewicht	10.2 kg
Kabellänge	1.8 m

Lieferumfang

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N
Funkenschutzgläser
Werkstückauflage
Sechskantschlüssel