

BS 200 Plus (604220000) Kombi-Bandschleifmaschine Karton

Bestell-Nr. 604220000
EAN 4061792226050



Abbildung stellvertretend



- Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen
- Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms
- Flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms
- Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen
- Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung
- Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche

Technische Werte**Kennwerte**

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2980 /min
Netzspannung	220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung	600 W
Abgabeleistung	450 W
Kippmoment	2.7 Nm
Bandschleifarm-Länge	480 mm
Schleifbandbreite	50 mm
Schleifbandlänge	1000 / 1020 mm
Absauganschluss	33 mm
Gewicht	16.9 kg
Kabellänge	1.8 m

Lieferumfang

Normalkorund-Schleifscheibe 60 N
Gewebeschleifband K 60
Funkenschutzgläser
Werkstückauflage
Sechskantschlüssel