

FP 18 LTX (600789500) Akku-Fettpresse
18V 2x2Ah Li-Power; Ladegerät SC 30; metaBOX 165 L

Bestell-Nr. 600789500
EAN 4061792235601



Abbildung stellvertretend



- Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen
- Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen
- Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung
- Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
- Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
- 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
- Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
- Magnet zum Befestigen auf Metall, praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte**Kennwerte**

Art des Akkupacks	Li-Power
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 2 Ah
Aufnahmegröße	400 g
Auspressdruck	690 / 414 bar
Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
Schlauchlänge	1200 mm
Gewicht ohne Akkupack	4 kg
Gewicht mit Akkupack	4.4 kg

Vibration

Vibration	1.43 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	75 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	86 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

LED Zusatzleuchte für Schlauch
2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah)
Ladegerät SC 30
metaBOX 165 L