



MS 36-18 LTX BL 40

- Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz
- Wartungsfreier, kraftvoller Brushless-Motor mit Direktantrieb für maximale Akkulaufzeiten und eine hohe Kettengeschwindigkeit bis 22 m/s
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
- Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Hoher Arbeitskomfort durch gummierten Handgriff, kompakte Bauform und geringes Gewicht im Vergleich zu Benzin-Kettensägen
- Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls
- Robuster Krallenanschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
- Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

| | |
|--------------------|----------------------|
| Bestell-Nr. | 601613850 |
| EAN-Code | 4061792204126 |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Art des Akkupacks | Li-Power / LiHD |
| Akkuspannung | 18 V |
| Schienenlänge | 40 cm |
| Schnittlänge | 36 cm |
| Max. Kettengeschwindigkeit | 22 m/s |
| Sägekette Zahnform | Halbmeissel / Niederprofil |
| Sägekette Zahnteilung | 3/8" LP |
| Treibgliedstärke | 1.1 mm |
| Anzahl Treibglieder | 56 |
| Ölbehältervolumen | 200 ml |
| Gewicht ohne Akkupack | 3.2 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 4.6 kg |

Lieferumfang

Oregon Sägeschiene 40 cm, Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät