

**FP 18 LTX (600789850) Akku-Fettpresse**  
**18V; Karton**

Bestell-Nr. 600789850  
EAN 4061792223479



Abbildung stellvertretend



- Kompakte Akku-Fettpresse mit 2 Arbeitsstufen und hohem Auspressdruck (max. 690 bar) für die mobile Wartung von Maschinen und Anlagen
- Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen
- Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung
- Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
- Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb
- 3-Wege-Befüllung: Fettkartuschen, Gebinde oder Direktbefüllung
- Integriertes Entlüftungsventil für konstanten Arbeitsfortschritt
- Magnet zum Befestigen auf Metall, praktischer Schultergurt und langer Schlauch mit Halterung für flexible Einsatzbereiche
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische Werte****Kennwerte**

Akkuspannung	18 V
Aufnahmegröße	400 g
Auspressdruck	690 / 414 bar
Auspressgeschwindigkeit	100 / 290 g/min
Schlauchlänge	1200 mm
Gewicht ohne Akkupack	4 kg
Gewicht mit Akkupack	4.4 kg

**Vibration**

Vibration	1.43 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Geräuschemission**

Schalldruckpegel	75 dB(A)
Schalleistungspegel (LwA)	86 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

**Lieferumfang**

LED Zusatzleuchte für Schlauch  
ohne Akkupack, ohne Ladegerät