

DSD 200 Plus (604210000) Doppelschleifmaschine Karton

Bestell-Nr. 604210000

EAN 4061792226043



Abbildung stellvertretend



- Besonders drehmomentstarke Maschine mit Drehstrommotor für hohe Beanspruchung
- Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Große, neigbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
- Beidseitiger Absauganschluss, passend für gängige Anschlussmuffen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen

Technische Werte**Kennwerte**

Schleifscheiben (Ø x Dicke x Bohrung)	200 x 25 x 32 mm
Leerlaufdrehzahl	2980 /min
Netzspannung	380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung	750 W
Abgabeleistung	570 W
Kippmoment	7.3 Nm
Absauganschluss	33 mm
Gewicht	17.8 kg
Kabellänge	1.8 m

Lieferumfang

Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N
Funkenschutzgläser
Werkstückauflage
Sechskantschlüssel