

**BSA 18 LED 5000 DUO-S (601507850) Akku-Baustrahler  
18V; Karton**

Bestell-Nr. 601507850  
EAN 4061792236684



Abbildung stellvertretend



- Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5000 Lumen für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich
- Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel durch zwei dreh- und schwenkbare Strahler
- Stabiles Stativ mit einfacher Höhenverstellung auf bis zu 2 Meter für optimale Beleuchtung bei jedem Einsatz
- Sekundenschnelles Aufstellen und Zusammenklappen des Baustrahlers
- Einfacher Transport dank kleinem Klappmaß, komfortablem Tragegriff und geringem Gewicht
- Zwei Leuchtstufen für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
- Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 25 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 4 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah oder 8 Stunden in Leuchtstufe 1
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische Werte****Kennwerte**

Max. Lichtstrom	5000 lm
Max. Leuchtdauer pro Akkuladung	18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1,7 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 4,2 h / (ca. 25 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
Gewicht ohne Akkupack	4.8 kg
Gewicht mit Akkupack	5.2 kg

**Lieferumfang**

ohne Akkupack, ohne Ladegerät