



Funktaster mit Wippe



Mehr Informationen und weitere Sprachen:
<http://eltako.com/redirect/FIT55E->

FIT55E-



Funk-1-Kanal-Taster im E-Design55, 80 x 80 mm außen, Rahmen-Innenmaß 55 x 55 mm, 15 mm hoch. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.

Funktaster mit einer Wippe können ein auswertbares Signal senden: Wippe unten im Bereich der Markierung drücken. Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55 mm-Schaltdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet.

FIT55E-am	Funktaster batterie- und leitungslos, anthrazit matt	Art.-Nr. 30055722	43,80 €/St.
FIT55E-pg	Funktaster batterie- und leitungslos, polarweiß glänzend	Art.-Nr. 30055703	43,80 €/St.
FIT55E-pm	Funktaster batterie- und leitungslos, polarweiß matt	Art.-Nr. 30055713	43,80 €/St.
FIT55E-wg	Funktaster batterie- und leitungslos, reinweiß glänzend	Art.-Nr. 30055725	43,80 €/St.