



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
[http://eltako.com/redirect/  
TSA02NC-230V](http://eltako.com/redirect/TSA02NC-230V)

## TSA02NC-230 V



**Thermischer Stellantrieb AFRISO-230 V/2 W, stromlos geschlossen (NC).**  
**Zur elektrischen Regelung von Warmwasserventilen.**

Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und regeln die eingestellte Temperatur. Mit Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Verteileroberteil.

IP 54. Stromversorgung 230 V  $\pm 10\%$ .

I max 200 mA, -5/+60°C.

Hub > 3 mm in 3-6 Minuten. F - 90 N.

<b>TSA02NC-230V</b>	Stellantrieb NC, 230 V	<b>Art.-Nr. 30014034</b>	<b>33,70 €/St.</b>
---------------------	------------------------	--------------------------	--------------------



Mehr Informationen und  
weitere Sprachen:  
[http://eltako.com/redirect/  
TSA02NC-24V](http://eltako.com/redirect/TSA02NC-24V)

## TSA02NC-24V



**Thermischer Stellantrieb AFRISO-24V/2W, stromlos geschlossen (NC).**  
**Zur elektrischen Regelung von Warmwasserventilen.**

Stellantriebe setzen das elektrische Signal von Raum- oder Uhrenthermostaten in einen Ventilhub um und regeln die eingestellte Temperatur. Mit Anschlusskabel und Überwurfmutter zum direkten Anschluss an das Ventil oder Verteileroberteil.

IP 54. Stromversorgung 24V  $\pm 10\%$ .

I max 230mA, -5/+60°C.

Hub > 3mm in 3-6 Minuten. F - 90N.

<b>TSA02NC-24 V</b>	Stellantrieb NC, 24 V	<b>Art.-Nr. 30014035</b>	<b>33,70 €/St.</b>
---------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------