

## Filterkaffeemaschine, Styline, Rot TKA8A054



### Genießen Sie perfektes Aroma.

- **Kraftvolles Heizsystem:** ideale Brühtemperatur für volles Aroma, Thermokanne für längeren Genuss.
- **Aroma Sensor:** optimales Brühen auch bei kleinen Mengen – Brühzeit wird automatisch angepasst.
- **Abnehmbarer Wassertank:** einfach und schnell direkt unter dem Wasserhahn zu befüllen.
- **Tropfstopp:** keine Tropfen oder Flecken mehr, wenn Sie die Kanne während der Zubereitung wegnehmen.
- **Schwenkbarer Filterträger:** der Papierfilter ist einfach zu befüllen und zu entfernen dank schwenkbarem Filterträger.

#### Technische Daten

Abmessungen des Gerätes :	350 x 260 x 250 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes :	390 x 302 x 312 mm
Abmessung der Palette :	185.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton :	2
Anzahl Geräte pro Palette :	32
Nettogewicht :	3,3 kg
Bruttogewicht :	4,2 kg
EAN-Nummer :	4242005357659
Anschlusswert :	1100 W
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	100,0 cm
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbatonszertifikate :	CE, VDE



4 242005 357659

## **Filterkaffeemaschine, Styline, Rot TKA8A054**

**Genießen Sie perfektes Aroma.**

---

- 8/12 Tassen, 1.1 Liter
- Anschlusswert: 1100 Watt
- Filterträger schwenk- und abnehmbar (1x4)
- Tropfstopp
- Automatische Abschaltung direkt nach Brühende
- Easy storage: Kabelstufach zur einfachen und schnellen Verstaung des Kabels
- Kunststoff