

Wasserkocher, Styline, 1.5 l, Rot TWK8614P



Für Designliebhaber und Teegenießer

- **Warmhalte-Funktion:** das Wasser bleibt bis zu 30 Minuten heiß.
- **Doppelwandiges Gehäuse:** das Wasser bleibt heiß bei reduzierter äußerer Oberflächentemperatur.
- **Extra grosse Wasserstandsanzeige:** leicht ablesbar und perfekte Sichtbarkeit der benötigten Wassermenge.
- **TemperatureControl:** perfektes Teearoma dank Temperatúrauswahl von 70°C, 80°C, 90° C und kochend.
- **Ergonomische Bedienung:** einfaches Öffnen des Deckels auf Knopfdruck.

Technische Daten

Abmessungen des verpackten Gerätes :	310 x 250 x 220 mm
Abmessung der Palette :	210.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton :	4
Anzahl Geräte pro Palette :	72
Nettogewicht :	1,7 kg
Bruttogewicht :	2,0 kg
EAN-Nummer :	4242005357666
Anschlusswert :	2400 W
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	80,0 cm
Steckerart :	Schuko-/Gardym.Erdung
Approbatonszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE



4 242005 357666

Wasserkocher, Styline, 1.5 l, Rot TWK8614P

Für Designliebhaber und Teegenießer

- Styline
- Wasserkocher kabellos
- Kunststoff mit Edelstahl
- deep red/ black grey
- Für 1.5 l Wasser
- Anschlusswert: 2000-2400 Watt
- Edelstahlboden - Heizung abgedeckt
- Entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl
- große Wasserstandsanzeige für Links- und Rechtshänder gut von außen ablesbar
- Akustisches "Fertig"-Signal
- Deckelverriegelung
- Trockengeh- und Überhitzungsschutz