

Kompakt Toaster, Styline, Rot TAT8614P



Besondere Rösttechnik für besonderen Genuss

- Integrierter und versenkbarer Brötchen-Aufsatz
- **Auftau- und Aufwärmfunktion:** taut ihren Toast auf und röstet ihn knusprig
- Gleichmäßiges Röstbild durch automatische Brotzentrierung
- **High Lift:** auch kleine Scheiben Brot ganz einfach entnehmen
- **IndividualRoast Selection:** neun Röststufen für den individuellen Genuss und unterschiedlichste Brotsorten

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes :	184 x 313 x 170 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes :	242 x 227 x 357 mm
Abmessung der Palette :	170.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton :	4
Anzahl Geräte pro Palette :	60
Nettogewicht :	2,0 kg
Bruttogewicht :	2,7 kg
EAN-Nummer :	4242005357796
Anschlusswert :	860 W
Spannung :	220-240 V
Frequenz :	50/60 Hz
Länge Anschlusskabel :	110,0 cm
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbatonszertifikate :	CE, VDE



4 242005 357796

Kompakt Toaster, Styline, Rot TAT8614P

Besondere Rösttechnik für besonderen Genuss

- TAT8614P
- Kompakt-Toaster Edelstahl/Kunststoff
- Styline
- deep red/ anthrazit

Exzellente Ergebnisse

- Anschlusswert: 860 Watt
- "Mirror Heating" / Quarzglas-Heizung für besonders schonende Röstung
- "AutoHeat Control": Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse
- Digitale Einstellung der Röststufen inkl. Aufknusper und Memory-Funktion
- IndividualRoast Selection: 9 Röststufen für unterschiedliche Brotsorten
- Automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung

Komfort

- Für 2 Scheiben Toast
- Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste