

Angaben

Daten

Artikelnr.	501376
Artikelbezeichnung	LED Einbaudownlight LE MANS kreisförmig weiss 12W
EAN-Code (bzw. GTIN)	4002940021394
	Das extrem flache Gehäuse mit 23 mm Einbautiefe eignet sich unter Lüftungskanälen und Unterzügen
	Die Downlights sind bei Dimmbarkeit mit Phasenabschnitt-überalterten Kompaktleuchtstoff Downlights geeignet
	Der breite Abdeckring überdeckt bei Bedarf auch größere Gehäuse und Diffusor PC, weiß bzw. transparent
	Gleichmäßige Ausleuchtung der leuchtenden Fläche durch Extraktor
	Dimmbar mit Phasenabschnitt-Dimmer
	Weißer Abdeckring mit 5 mm Aufbau, Einbautiefe 23 mm
	Einstellbare Lichtfarbe (3000K/4000K/6000K)

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051940900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	PC
Produktfarbe	weiß / white
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	44

Abmessungen Produkt in mm

Produkthöhe in mm	32
Außendurchmesser in mm	170
Aufbauhöhe in mm	5
Einbaudurchmesser in mm	150
Einbautiefe in mm	27

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230 V AC
Schutzklasse	II
Nennleistungsaufnahme in W	12
Bemessungsleistungsaufnahme in W	12
Nennlebensdauer in h	30000
Bemessungslebensdauer in h	30000
Zahl der Schaltzyklen	15000

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	1000
Bemessungslichtstrom in lm	1000
Farbtemperatur in K	3000
Lichtfarbe	warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß / warm-white, neural-white,
Abstrahlwinkel	120
Farbwiedergabeindex Ra	80
dimmbar	ja / yes

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	150
------------------------------	-----

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	174
-------------------------------	-----

Tiefe Einzelverpackung in mm	47
------------------------------	----

Höhe Einzelverpackung in mm	174
-----------------------------	-----

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	500
----------------------------	-----

Tiefe Versandkarton in mm	365
---------------------------	-----

Höhe Versandkarton in mm	370
--------------------------	-----

Bruttogewicht Versandkarton in kg	1,2
-----------------------------------	-----

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	40
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254