EZVIZ EB3 2K eigenständige 100 % kabellose Smart-Home Batteriekamera

EAN: 6941545610689



Die EZVIZ EB3 ist eine wetterfeste, kabellose 3 MP-Überwachungskamera, die zu 100 % kabellos ist, keine Basisstation benötigt und überall eingesetzt werden kann. Mit einer 2K Videoauflösung liefert diese EZVIZ-Überwachungskamera kristallklare Bilder und Videoaufnahmen. Der leistungsstarke 5200 mAh Akku hält die Kamerabatterie bis zu 120 Tage lang* und bietet rundum Schutz Tag & Nacht für Ihr Zuhause oder Geschäft. Wahlweise kann auch ein EZVIZ Solar Panel** als Stromquelle angeschlossen werden. Mit einem EZVIZ-Solarpanel bleibt die Kamera jederzeit mit Strom versorgt.

Dank gestochen scharfer 2K-Auflösung ist EZVIZ EB3 in der Lage, jedes noch so kleine Detail zu erfassen. Damit werden Sie nie mehr einen wichtigen Moment zu Hause verpassen.

Die EB3 bietet eine Farb-Nachtsicht auf einer Entfernung von bis zu 15 Metern und kann wahlweise zwischen Farb- und Infrarotmodus wechseln.

Durch die Integration eines PIR-Sensors und des Algorithmus zur Erkennung von Personenformen kann die EB3 Personen von Ihren laufenden Haustieren oder anderen sich bewegenden Objekten unterscheiden. Sie erhalten intelligentere Benachrichtigungen über wichtige Aktivitäten.

Die aktive Verteidigungsfunktion der Kamera bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene. Sobald Eindringlinge erkannt werden, löst die Kamera eine laute Sirene aus und lässt zwei blendende Scheinwerfer aufblitzen***, um ungebetenen Gästen zu zeigen, dass sie entdeckt wurden.

Dank des integrierten Mikrofons und des "2-Way Audio"-Systems ist auch eine Audioüberwachung möglich. Mit diesem Gerät können Sie eine 10-sekündige Sprachnachricht aufzeichnen, die bei Erkennung einer menschlichen Bewegung automatisch abgespielt wird.

Mit der modernen H.265 Videokomprimierungstechnologie wird eine gute Videoqualität bei deutlich geringerem Speicherplatzbedarf verglichen mit der H.264-Videokompremierung erreicht.

Durch den integrierten MicroSD-Kartensteckplatz können auch Videos oder Fotos auf der MicroSD-Karte (bis zu 256 GB) gespeichert werden oder abonnieren Sie EZVIZ CloudPlay, um sie vollständig verschlüsselt in der Cloud zu speichern.

Der EB3 ist mit einem robusten, wetterfesten Gehäuse ausgestattet. Auch bei Regen, Staub und Schnee wird die Leistung garantiert nicht beeinträchtigt.

* Die Daten stammen aus den Testergebnissen von EZVIZ-Laboren unter Standardbedingungen, auf der Grundlage einer Nutzung von 5 Minuten pro Tag. Können aufgrund von Umweltfaktoren und der Häufigkeit der Kameraaktivitäten abweichen.
** Das EZVIZ Solar Panel ist ein separates Zubehör und nicht im Lieferumfang enthalten.
*** Die Scheinwerfer blitzen beim aktivierten Farbnachtsichtmodus nicht auf.

Produkthighlights:

- 2K 3 MP Auflösung
- Bis zu 120 Tage Akkulaufzeit (5200 mAh) *
- Nachtsicht in Farbe
- Wetterfestes Design
- PIR-Bewegungserkennung: Genaue Erkennung menschlicher Bewegungen
- Integrierter MicroSD-Kartensteckplatz für MicroSD-Karten (bis zu 256 GB)
- Zwei-Wege-Audio, Anpassbare Sprachalarme
- Aktive Verteidigung mit Sirene und Stroboskoplicht
- Integriertes 2,4 GHz WLAN
- H.265 Videokomprimierung
- Funktioniert mit EZVIZ Solar Panel zum Aufladen der Batterie**
- Intelligente Integration mit Geräten, die Google Assistant und Amazon Alexa unterstützen

Lieferumfang:

- EZVIZ EB3-Kamera
- Schraubsockel
- USB-Kabel
- Bohrschablone
- Schraubensatz
- Rechtliche Hinweise
- Kurzanleitung

Technische Spezifikationen:

	CS-EB3 (3 MP)
Kamera	
Bildsensor	1/2,8” 3 Megapixel progressiver CMOS-Sensor
Mindestlichtstärke	0,01 Lux bei (F2.0, AGC AN), 0 Lux mit IR
Belichtungszeit	Selbstanpassender Verschluss
Objektiv	2,8 mm bei F2.0; 131° (diagonal), 110° (horizontal), 58° (vertikal)
Tag und Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto-Umschaltung
DNR	3D-DNR
Nachtsichtfunktion	IR-Entfernung: 15 m, Nachtsichtentfernung in Farbe: 15 m
Video & Audio	
Max. Auflösung	2304 x 1296
Bildgeschwindigkeit	15 BpS. Selbstanpassend bei Netzwerkübertragung
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Video-Bitrate	Ultra-HD; Full HD; Hi-Def. Adaptive Bitrate
Audio-Bitrate	Selbstanpassend
Max. Bitrate	1,5 Mbps
Netzwerk	
WLAN-Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequenzbereich	2,4 bis 2,4835 GHz
Kanal-Bandbreite	Unterstützt 20 MHz
Sicherheit	64/128-bit-WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Übertragungsrate	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mb/s
WLAN-Kopplung	AP-Kopplung
Protokoll	Proprietäres EZVIZ-cloud-Protokoll
Schnittstellen-Protokoll	Proprietäres EZVIZ-cloud-Protokoll
Min. Netzwerkanforderungen	4 Mbps
Funktion	
Intelligenter Alarm	Intelligente Erkennung von menschlichen Bewegungen
Angepasster Alarmbereich	Unterstützt
Zwei-Wege-Audio	Unterstützt
Allgemeine Funktion	Anti-Flimmer-Funktion, Dual-Stream, Heartbeat, Passwortschutz, Wasserzeichen
Intelligenter Alarm	Intelligente Erkennung von menschlichen Bewegungen
Angepasster Alarmbereich	Unterstützt
Speicher	
Lokaler Speicher	Unterstützt MicroSD-Karte (bis zu 256 GB)
Cloud-Speicher	Unterstützt EZVIZ CloudPlay-Speicher (Abonnement erforderlich)
Allgemein	
IP-Schutzgrad	Wetterfestes Design
Stromversorgung	5 V DC, 2 A (separat erhältlich)
Akkukapazität	5200 mAh
Stromverbrauch	Max. 10 W
Produktabmessungen	105,9 x 62,8 x 62,8 mm
Verpackungsmaße	103 x 103 x 186 mm
Gewicht	522 g
Betriebsbedingungen	-20 °C bis 50 °C, Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)