

**1/2" Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant,
kurz, 9-tlg**

Artikel-Nr.: 911.1321
EAN: 4042146076491
UVP: 72,65 € *

**Beschreibung**

- Innensechskant
- nach DIN 7422
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- kurze Ausführung
- mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
- in stabilem Stahlblechkoffer

Eigenschaften

Form:	gerändelt
Gesamtlänge L in mm:	55.0
Gewicht [g]:	2300
Material1:	Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:	DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422
Profil1:	Innen6-kant
Teile im Satz:	9
Verpackung:	Stahlblechkoffer
Verpackungsbreite mm:	123
Verpackungshöhe mm:	35
Verpackungsinhalt:	1
Verpackungslänge mm:	197
Vierkantantrieb in Zoll:	1/2"



Bestehend aus

Artikel-Nr.	Anzahl		Artikel	Listenpreis (exkl. MwSt.)
911.1304	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 4mm	7,93 € *
911.1305	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 5mm	7,93 € *
911.1306	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 6mm	7,93 € *
911.1307	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 7mm	7,93 € *
911.1308	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 8mm	8,33 € *
911.1310	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 10mm	8,33 € *
911.1312	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 12mm	8,33 € *
911.1314	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 14mm	8,82 € *
911.1317	1 x		1/2" Bit-Stecknuss Innensechskant, kurz, 17mm	9,45 € *
911.4410-99	1 x		Metall-Leerkiste für 918.1330, 918.4410, 911.1321, 911.4410	18,74 € *