

Steckdosenleiste

00223104 Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, Wandmontage, 3 m, Alu



Highlighttext:

- Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen Geräten
- zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage
- Kabel bei Nichtgebrauch platzsparend und schnell in der praktischen Kabelaufnahme verstauen
- mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
- hochwertige Steckdosenleiste aus unempfindlichem Aluminium
- zweipoliger, rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten
- Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch
- Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
- 6 Schutzkontakt-Steckdosen

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz/Silber
- Farbton: Schwarz, Silber
- Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung
- Betriebsspannung: 250 V
- Kabeltyp: H05VV-F3G1,5
- Max. Anschlussleistung: 3680 W
- Netzspezifikation: 16 A
- Aderanzahl: 3
- Anzahl Steckdosen: 6
- Funktion: Schalter
- Material: Aluminium
- Adernquerschnitt: 1,5 mm²
- Breite x Tiefe x Höhe: 6,8 x 4,3 x 41,3 cm
- Kabellänge: 3 m

Lieferumfang:

- 1 Steckdosenleiste

 4 047443 480613	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00223104	20	1	1