

Steckdosenleiste

00223122 Steckdosenleiste, 4-fach, 90°, einzeln schaltbar, Wandmontage, 1,4 m, Schw.



Highlighttext:

- Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu vier elektrischen, einzeln schaltbaren Geräten
- individuelles Ein- und Ausschalten: vier beleuchtete Schalter, ideal für PC- und HiFi-Komponenten oder die Werkstatt
- zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage
- Steckdoseneinsätze um 90° gedreht: kein Steckplatz wird verdeckt, ideal für Winkelstecker, große Schutzkontaktstecker und Netzteile
- größere Abstände zwischen den einzelnen Steckdosen eignen sich ideal für Netzteile
- mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
- rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: HiFi, TV & Heimkino
- Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung
- Betriebsspannung: 250 V
- Kabeltyp: H05VV-F
- Max. Anschlussleistung: 3680 W
- Netzspezifikation: 16 A
- Aderanzahl: 3
- Anzahl Steckdosen: 4
- Funktion: Schalter, Standard
- Material: Kunststoff
- Adernquerschnitt: 1,5 mm²
- Breite x Tiefe x Höhe: 7,5 x 5 x 34 cm
- Kabellänge: 1,4 m

Lieferumfang:

- 1 Steckdosenleiste

 4 047443 480309	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00223122	20	1	1