


Steckdosenleiste

00223061 Steckdosenleiste, 2-fach, für außen IP44, Wandmontage, 2 m, Schwarz



Highlighttext:

- Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu zwei elektrischen Geräten im Außenbereich
- Schutzklasse IP44: spritzwassergeschützte Outdoor-Steckdosenleiste für Garten, Garage, Baustelle etc.
- selbstschließender Deckel verhindert, dass Wasser und Staub in die Steckdose gelangt
- zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage
- mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
- Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch
- Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: HiFi, TV & Heimkino
- Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung
- Betriebsspannung: 250 V
- Kabeltyp: H07RN-F
- Max. Anschlussleistung: 3680 W
- Netzspezifikation: 16 A
- Aderanzahl: 3
- Anzahl Steckdosen: 2
- Funktion: Standard
- Material: Kunststoff
- Breite x Tiefe x Höhe: 7,5 x 5 x 22 cm
- Kabellänge: 2 m

Lieferumfang:

- 1 Steckdosenleiste

 4 047443 481320	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00223061	18	1	1