

Steckdosenleiste

00223064 Steckdosenleiste, 4-fach, für außen IP44, Schalter, Wandmontage, 4 m, Schw.



Highlighttext:

- Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu vier elektrischen Geräten im Außenbereich
- Schutzklasse IP44: spritzwassergeschützte Outdoor-Steckdosenleiste für Garten, Garage, Baustelle etc.
- selbstschließender Deckel verhindert, dass Wasser und Staub in die Steckdose gelangt
- zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage
- mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
- zweipoliger, rot beleuchteter Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten
- Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch
- Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen

Technische Eigenschaften:

- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Anschluss: Schutzkontakt-Kupplung
- Betriebsspannung: 250 V
- Kabeltyp: H05VV-F3G1,5
- Max. Anschlussleistung: 3680 W
- Netzspezifikation: 16 A
- Aderanzahl: 3
- Anzahl Steckdosen: 4
- Funktion: Schalter
- Material: Kunststoff
- Adernquerschnitt: 1,5 mm²
- Breite x Tiefe x Höhe: 7,1 x 3,1 x 32,1 cm
- Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

- 1 Steckdosenleiste

 4 047443 481399	Marke	Art.Nr.	VE	MB	Menge
	hama	00223064	15	1	1