



Artikelnummer 9123020538  
EAN 4007123684410

## BESCHREIBUNG

- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker.
- 1 Permanent-Steckdose, 4 schaltbare Steckdosen (ON/OFF).
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Intelligentes USB C Power Delivery Lademodul mit max. 45 W für schnelles Aufladen.
- 2 USB-A Ladebuchsen max. 2400 mA.
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	PVC	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabellänge	1,5 m	USB-Ladebuchsen	3
Kabelbezeichnung	H05VV-F 3G1,5	Max. Ausgangsstrom USB	2,4 A
Steckdosen schaltbar	4	Max. USB Power Delivery-Leistung	45 W
Permanent-Steckdosen	1	USB Power Delivery-Buchsen	1
Steckdosen gesamt	5		

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0,66 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0,57 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	7 cm x 8 cm x 43,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	6 cm x 9 cm x 38 cm		

## LIEFERUMFANG

Steckdosenleiste USB C Power Delivery