

Garant IP 44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 40 m H07RN-F3G1.5

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.



Artikelnummer 9123020540
EAN 4007123684434

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Trommeldurchmesser	290 mm
Kabellänge	40 m	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	schwarz	Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	7.41 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	7.4 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	19 cm x 29 cm x 37 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19 cm x 29 cm x 37 cm		

LIEFERUMFANG

Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel