



## ESKINA FRAME CL single

Deckenaufbauleuchte anthrazit 15W 1100/1200lm  
3000/4000K CRI80 95°

Mit ihrer klassischen Formensprache setzt die aus Aluminium und Glas gefertigte ESKINA FRAME CL single in jedem Außenbereich ein stilvolles Statement. Dabei ist das 1100 / 1200 starke Licht der Deckenaufbauleuchte in der Farbtemperatur einstellbar (3000/4000K). Durch den Abstrahlwinkel von 95 Grad entsteht ein breit gestreutes Licht. Dank ihrer Schutzart IP 65 ist sie vor Schmutz und sogar Strahlwasser bestens geschützt. Und auch die Installation der designprämierten Leuchte ist genauso schnell wie einfach erledigt.

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006316
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 06
Schlagfestigkeit	1 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	15 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.07
Lumen	1100 / 1200 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	95 °
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

## Lichtquelle

916483	
--------	---

<b>Lebensdauer</b>	30000 h
<b>Risikogruppe</b>	1
<b>Länge</b>	12 cm
<b>Breite</b>	13.3 cm
<b>Höhe</b>	13.3 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.56 kg
<b>Bruttogewicht</b>	1.669 kg