



## UNIVERSAL DOWN-LIGHT MOVE PHASE Einbauleuchte

IP20, schwenkbar, 5/8W, 2700/3000/4000/6500K, 38°, ohne Abdeckung

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dank ihrer Schwenkbarkeit richtet sie sich gezielt auf die auszuleuchtenden Bereiche aus. Vor der Installation lässt sich die Lichtfarbe via CCT-Switch in einem breiten Spektrum wählen (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und auch die Installation ist dank der Quick Connector Box schnell und einfach erledigt. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.

### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007090
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	60/90 mA
Schutzklasse	II
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	3 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.003
Lumen	560 / 610 / 680 / 640 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °

## Lichtquelle

	
--	---

## Zubehör

1007091	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, schwarz
1007092	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, weiss
1007093	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, chrom
1007094	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight IP20, schwenkbar, rund, gold

Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	35000 h
Risikogruppe	0
Höhe	6.4 cm
Durchmesser	8.5 cm
Nettogewicht	0.27 kg
Bruttogewicht	0.289 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7.3 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm