



M-POL 90 Pole

Poller, anthrazit, 83,4cm

DALI-unterstützte Pollerleuchte für professionelle Outdoor-Projekte: Die aus Aluminium gefertigte M-POL 90 Pole ist über die digitale Schnittstelle dimm- und steuerbar. Variable Leuchtenköpfe und Diffusoren sorgen für eine breite Anwendungsvielfalt. Via CCT-Switch wählt man die Farbtemperatur (2700/3000K) vor der Installation aus. Dank ihrer Schutzart IP65 ist die in anthrazit gehaltene Pollerleuchte vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Damit sie schweren Schlägen standhält, verfügt sie über den Stoßfestigkeitsgrad IK10. Die einfache Installation via Verbindungsbox ist dann nur noch Formsache.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006381
Farbe	anthrazit
Höhe	83.4 cm
Durchmesser	12.4 cm
Nettogewicht	2.842 kg
Bruttogewicht	3.041 kg

Zubehör

1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
1006383	M-POL S Polehead , Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006384	M-POL M Polehead Leuchtenkopf , anthrazit, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver Leuchtenkopf, anthra- zit, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver Leuchtenkopf, an- thrazit, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006387	M-POL S Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006389	M-POL S Polehead , Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006390	M-POL M Polehead , Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006391	M-POL S Polehead , Lou- ver Leuchtenkopf, anthra- zit, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI

1006392	M-POL M Polehead , Louver Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006393	M-POL S Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006453	Verbindungsbox , 5-polig, IP68, schwarz, DALI
228726	T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
228730	VERBINDUNGSBOX , 3-polig, IP68