



M-POL 30 Pole

Poller, anthrazit, 23,4cm

DALI-kompatibel für professionelle Outdoor-Projekte: Die aus Aluminium gefertigte M-POL 30 Pole ist über die digitale Schnittstelle steuerbar und äußerst modular. Durch verschiedene Leuchtenköpfe und Diffusoren lässt sie sich vielfältig einsetzen. Via CCT-Switch wählt man die Farbtemperatur (2700/3000K) vor der Installation aus. Dank ihrer Schutzart IP65 ist die in anthrazit gehaltene Pollerleuchte vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt. Mit dem Stoßfestigkeitsgrad IK10 hält sie auch schweren Schlägen stand. Und dank einer Verbindungsbox ist sie auch noch unkompliziert installiert.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006379
Farbe	anthrazit
Höhe	23.4 cm
Durchmesser	12.4 cm
Nettogewicht	1.194 kg
Bruttogewicht	1.278 kg

Zubehör

1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
1006383	M-POL S Polehead , Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 470/510lm, 2700/3000K, CRI90
1006384	M-POL M Polehead Leuchtenkopf , anthrazit, 11W, 590/660lm, 2700/3000K, CRI90
1006385	M-POL S Polehead , Lou- ver Leuchtenkopf, anthra- zit, 11W, 145/155lm, 2700/3000K, CRI90
1006386	M-POL M Polehead , Louver Leuchtenkopf, an- thrazit, 11W, 190/210lm, 2700/3000K, CRI90
1006387	M-POL S Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 285/310lm, 2700/3000K, CRI90
1006388	M-POL M Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 11W, 420/460lm, 2700/3000K, CRI90
1006389	M-POL S Polehead , Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 890/950lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006390	M-POL M Polehead , Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 1150/1230lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI
1006391	M-POL S Polehead , Lou- ver Leuchtenkopf, anthra- zit, 19W, 260/270lm, 2700/3000K, CRI90, DA- LI

1006392	M-POL M Polehead , Louver Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006393	M-POL S Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 520/550lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006394	M-POL M Polehead , Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI
1006453	Verbindungsbox , 5-polig, IP68, schwarz, DALI
228726	T-VERBINDUNGSBOX , schwarz, IP68
228730	VERBINDUNGSBOX , 3-polig, IP68