

XORO HMT 300 V2 (SAT100567)

WLAN-Internet Radio mit Bluetooth und Spotify, Wecker, Wetter Station, USB, UPnP, Musik Streaming, 6,09 cm Farb-TFT-Display



- Empfängt mehr als 27.000 Internet-Radiosender
- Spotify Connect
- 5.200 Wetterstationen (über 400 in Deutschland)
- 6 verschiedene Schlafklänge
- Senderverwaltung
- MP3-Streaming (UPnP) vom PC oder NAS
- Anzeige von ID3 Tags bei Wiedergabe von MP3 Titeln
- Unterstützte Formate: WMA, MP3, AAC, AAC+, FLAC, WAV
- Klangstarke Lautsprecher
- Ausgangsleistung: 1 x 3 Watt (RMS 10% THD)
- Integrierte USB-Ladestation für Smartphone, eBook-Reader u.v.m.: 5 V / 500 mA
- Großes, vollgrafisches Farb-TFT-Display mit 6,09 cm / 2,4" und dimmbarer Beleuchtung, zeigt Sendernamen, Titelinformationen, Uhrzeit, Wetterprognose, Finanznews uvm.
- WiFi-kompatibel: WLAN IEEE 802.11b/g/n, Verschlüsselung: unterstützt WEP, WPA, WPA2 und WPS
- Einfache Bedienung über 4 Tasten + 1 Drehregler und Fernbedienung
- Bluetooth 3.0

Allgemeine Daten

Stromversorgung:	DC 5V/2A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Abmessung:	195 x 90 x 115 mm
Gewicht:	931 g

Bildschirm

Display-Typ:	2.4 Zoll farbiges vollgrafisches LCD-Display
--------------	--

Technologie

Bluetooth:	3.0
------------	-----

Anschlüsse

Daten:	1 x USB Anschluss
Audio:	1 x Kopfhörer Anschluss
Stromversorgung:	USB-Ladestation

Lautsprecher

Leistung:	1 x 3 Watt
-----------	------------

Netzwerkanschlüsse

WLAN:	WiFi IEEE 802.11 b/g /n
-------	-------------------------

Dateiformate

Audio:	MP3, WMA, FLAC, WAV
--------	---------------------

Betriebsbedingungen

Temperatur:	0° - 40° C
Feuchtigkeit:	< 90% (nicht kondensierend)

Handelsdaten

Abmessungen OVP:	270 x 165 x 170 mm
Gewicht OVP:	1,12 kg
Exportkartonmaße:	565 x 360 x 345 mm
Exportkartongewicht:	10,6 kg
Verpackungseinheit:	8 Stk.
EAN:	Black 4260427613535 White 4260427613528
Artikel Nummer:	Black SAT100567 White SAT100319

Lieferumfang

:	XORO HMT 300 V2 Fernbedienung Netzteil Bedienungsanleitung
---	---

Auszeichnungen

