



## R-Go Steel Office Laptopständer silber

Reference: RGOSC020

EAN number: 8719274490098



- Fördert eine aufrechte Arbeitshaltung
- Ein industrielles Design
- In den Niederlanden hergestellt

### Ideal am festen Arbeitsplatz

Der ErgoSteel Office Laptopständer ist eine stilvolle und stabile Laptopstütze mit Stellfläche für die Tastatur. Der ErgoSteel Office ist ideal für den festen Arbeitsplatz. Dieser Laptopständer bringt Ihren Laptop auf eine effektive und komfortable Blickhöhe, sodass Sie in einer geraden Haltung arbeiten können.

Referentie      RGOSC020  
EAN nummer    8719274490098

### Modell und Funktion

Modell:              Laptopständer  
Kapazität (in Kg):    5 kg  
Höhenverstellbar:    Nein  
Leicht mitzunehmen: Nein  
Bildschirmdiagonale: 10" ≤ 22" Laptop

[Alle Spezifikationen anzeigen](#)

### Allgemein

Länge (mm):            265



Breite (mm): 250  
Höhe (mm): 135  
Gewicht (gram): 460  
Produktmaterial: Stahl  
Farbe: Silber  
Serie: R-Go Steel  
Garantiezeit (in Jahren): 2

### **Logistische Informationen**

Packstückabmessungen (LxBxH in Mm):: 310 x 250 x 170  
Bruttogewicht (in gramm):: 460  
Karton-Größe (mm): 310 x 250 x 170  
Kartongewicht (Gramm): 460  
Anzahl im Karton: 1  
HS code (tariff): 73262000  
Ursprungsland: Niederlande