



DCE555N-XJ

18 Volt Akku-Trockenbaufräse

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
- Staubdichter Geräteschalter
- Werkzeuglos abnehmbare Absaughaube für staubarmes Arbeiten
- Werkzeuglos abnehmbarer Tiefenanschlag für präzises Arbeiten
- Schneller, werkzeugloser Zubehörwechsel
- Ergonomisch gummierter Griffbereich für eine sichere Handhabung
- Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel
- Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang

- Absaughaube
- Tiefenanschlag
- 1/4 Zoll Spannzange
- 1/8 Zoll Spannzange
- Trockenbau-Fräser

Technische Daten:

Akku-Technologie	18 Volt XR Li-Ion
Leerlaufdrehzahl (min-1)	26.000
Werkzeugaufnahme (Zoll)	1/4 und 1/8
Gewicht (inkl. 2 / 5 Ah-Akku; kg)	1,2 / 1,4
EAN	5035048744352
Triaxiale Vibration (m/s ²)	3,7
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²)	2,2
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	74
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	85
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3