



DCMPP568N-XJ

18 Volt Akku-Astschere 38mm - Basisversion

- Leistungsstarke 18 Volt Akku-Astschere - ideal für die allgemeine Baumpflege, für Anwendungen im Wein- und Obstbau und in der Land- und Forstwirtschaft
- Schneidmesser mit Antihaft-Beschichtung und Rost geschützt - für saubere Schnitte, lassen sich leicht reinigen
- 38 mm Schnittkapazität – geeignet für Zweige bis zu 38 mm Dicke
- Bis zu 1.000 Schnitte in 10 mm Birkenholz beim Einsatz eines 18 Volt 5 Ah Akkus
- Mit Sicherheitseinschaltsperrung und leicht auszulösendem 2. Schalter – für einen sicheren und komfortablen Gebrauch auch bei längeren Einsätzen
- LED-Leuchte und optimal ausgerichtetem Lichtkegel – für präzise Schnitte auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- Einfacher Messerwechsel mit Werkzeug
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Vorderer Handschutz
- Serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 XR FLEXVOLT-Akkus jeweils aller Ah-Klassen

Serienmäßiger Lieferumfang

- Akku-Astschere

Technische Daten:

Akku-Technologie	18 Volt XR- bzw. XR FLEXVOLT
Akku-Kompatibilität	alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
Max Schnittstärke (mm)	38
Gewicht (mit 2 / 5 Ah 18V Akku in kg)	1,7 / 1,9
EAN-Code:	5035048788547
Schalldruckpegel L_{PA} (dB(A))	63
Schalleistungspegel L_{WA} (dB(A))	74
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	2,2
Triaxiale Vibration (m/s^2)	2,5
Unsicherheitsfaktor K (m/s^2)	1,5

Zubehör:

DCMPPRB1-QZ	Ersatzmesser für DCMPP568N-XJ	5035048796849
-------------	-------------------------------	---------------