


### Produktvorteile



**Optimierte Spitzengeometrie** – Spitzenwinkel von 135° für ein punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, besserer Arbeitsfortschritt


**Kernverstärkung und optimierte Spiralnut** – höhere Standzeit, bessere Bruchstabilität

**Gold Oxide Finish** – unterstützt Schutz gegen Korrosion

**Schlagfest** – für den Einsatz mit Schlagschraubern und Bohrschraubern geeignet

**Sechskantschaft 1/4"** – perfekter Halt des Bohrers, optimale Kraftübertragung für saubere und runde Löcher

**BLACK&GOLD**



## HSS-G Metallbohrer-Sortiment

| Artikel-Nr. | Beschreibung  | Gesamtlänge mm | Arbeitslänge mm | EAN-Code      |
|-------------|---|----------------|-----------------|---------------|
| DT20600-QZ  | 2x 2.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme   | 55             | 12              | 5054905301712 |
| DT20601-QZ  | 2x 2.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme   | 60             | 15              | 5054905301729 |
| DT20602-QZ  | 2x 3.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme   | 72             | 26              | 5054905301736 |
| DT20603-QZ  | 3.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 76             | 29              | 5054905301743 |
| DT20604-QZ  | 4.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 80             | 32              | 5054905301750 |
| DT20605-QZ  | 4.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 86             | 36              | 5054905301767 |
| DT20606-QZ  | 5.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 95             | 56              | 5054905301774 |
| DT20607-QZ  | 5.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 98             | 59              | 5054905301781 |
| DT20608-QZ  | 6.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 102            | 63              | 5054905301798 |
| DT20609-QZ  | 6.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 105            | 67              | 5054905301804 |
| DT20610-QZ  | 7.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 111            | 73              | 5054905301811 |
| DT20611-QZ  | 7.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 114            | 76              | 5054905301828 |
| DT20612-QZ  | 8.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 117            | 79              | 5054905301835 |
| DT20613-QZ  | 8.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 120            | 82              | 5054905301842 |
| DT20614-QZ  | 9.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 127            | 89              | 5054905301859 |
| DT20615-QZ  | 9.5 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme  | 130            | 92              | 5054905301866 |
| DT20616-QZ  | 10.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme   | 138            | 100             | 5054905301873 |
| DT20617-QZ  | 11.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme   | 145            | 107             | 5054905301880 |
| DT20618-QZ  | 12.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme   | 145            | 107             | 5054905301897 |
| DT20619-QZ  | 13.0 mm HSS-G Metallbohrer, Sechskantaufnahme   | 145            | 107             | 5054905301903 |
| DT20620-QZ  | 10-tlg HSS-G Metallbohrerset, Sechskantaufnahme, in kleiner TOUGHCASE™.<br>3mm / 3.5mm / 4mm / 4.5mm / 5mm (x2) / 6mm (x2) / 8mm / 10mm<br><b>VERSANDEINHEIT: 5 STÜCK</b> |                |                 | 5054905305376 |