



DW733-QS

1.800 Watt Dickenhobel

- Leistungsstarker 1.800 Watt Motor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild
- Optimal für die Montage durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Große Zuführ- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Materialien zur Verbesserung des Hobelergebnisses
- Genaue Einstellung der Spanabnahme durch vierfachen Spindeltrieb
- Präzise Spandickeneinstellung für schnelles und exaktes Hobeln
- Hobelwerk-Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Verstellen der Spanabnahme-Einstellung und garantiert präzise Arbeitsergebnisse
- Schnell und leicht auf Untergestell montierbar

Serienmäßiger Lieferumfang:

- 1 Paar HM-Hobelmesser
- 1 Gabelschlüssel (8/10 mm)
- 1 Innensechskantschlüssel
- 1 Messer-Einstellhilfe
- 1 Spanabsauganschluss

Separat erhältliches Zubehör:

- DE7330-XJ 1 Paar HM-Hobelmesser (Ersatz)

Technische Daten:

Spannung (Volt)	230
Leistungsaufnahme (Watt)	1.800
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	10.000
Zufuhrgeschwindigkeit (Meter pro Sekunde)	0,13
Werkstückhöhe (max. in mm)	152
Hobelbreite (min. – max. in mm)	64 - 315
Max. Spanabnahme bei einer Werkstückbreite von bis zu 140 mm (mm)	3,2
Gewicht (kg)	33
EAN	5011402272112
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	95
Schallleistungspegel LWA (dB(A))	108
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3,3