



DWE7800-QS

450 Watt Trockenbauschleifer

- Leistungsstarker 450 Watt Motor
- Gelenkschleifkopf ermöglicht die Bearbeitung von größeren Flächen, ohne die Position zu verändern
- Variable Geschwindigkeitskontrolle für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten
- Klettfix-Schleifmittelaufnahme für schnellen und einfachen Wechsel des Schleifmittels
- Schalter mit Arretierung für Dauerbetrieb
- Schlankes Design für besseren Zugang in beengten Arbeitsbereichen
- AirLock Adapter für staubarmes Arbeiten

Technische Daten:

Spannung (Volt)	230
Leistungsaufnahme (Watt)	450
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	1.200 – 2.400
Schleifmittelaufnahme	Klettfix
Schleifpapierdurchmesser (mm)	225
Arbeitslänge (m)	1,6
Gewicht (kg)	4,3
EAN	5035048729335
Triaxiale Vibration (m/s ²)	2,5
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²)	1,5
Schalldruckpegel LPA (dB(A))	77
Schalleistungspegel LWA (dB(A))	88
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	2