



4-fach Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladeports und Netzschalter, Schutzkontakt

Vier Typ F-Steckdosen, zwei USB-A-Ports mit 2,1 A Ausgangsleistung (gesamt), integriertes 2 m Stromkabel mit Typ F-Stecker, 16 A, weiß
Part No.: [168342](#)

EAN-13: 0766623168342 | UPC: 766623168342

Steckdosenleiste mit 4 Steckdosen, 2 USB-Ports und Netzschalter - Steckerleiste für bis zu sechs Geräte in Haushalt, Büro und Homeoffice

Vervielfachen Sie einen einzelnen Stromanschluss für Drucker, PC, Router, TV und andere Elektrogeräte mit dieser Mehrfachsteckdosenleiste von Manhattan. In der nach rechts gewinkelten Anordnung finden bis zu vier sperrige Stecker bequem nebeneinander Platz. Zudem können in den beiden USB-A-Ports zwei mobile Geräte wie Handys oder Tablets mit einer geteilten Ausgangsleistung von 2,1 A geladen werden. Erhöhter Berührungsschutz der Kontakte garantiert Sicherheit bei Kindern im Haushalt. Das weiße, robuste Kunststoffgehäuse sorgt für helle, saubere Optik. Ein beleuchteter Netzschalter lässt Sie die komplette Leiste je nach Bedarf ein- oder ausschalten.

Merkmale:

- Steckerleiste mit vier Steckdosen für gängige Elektroanwendungen, ideal für Haushalts- und Bürogebrauch
- Zwei USB-A-Ports liefern bis zu 2,1 A Ausgangsleistung zum Laden von Handy, Tablet und anderen USB-A-Geräten
- Integriertes 2 m Stromkabel mit Schutzkontakt-Stecker, Typ F
- Beleuchteter, zweipoliger Netzschalter
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz durch

Kontaktdeckungen

- Gehäuse mit Schutzklasse IP20
- Nach rechts gewinkelte Steckdosen-Anordnung
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Nur für den Innenbereich geeignet
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS

Elektrische Details

- AC Eingang: 220,0 - 250,0 V; 50 - 60 Hz
- Netzspannung: 230,0 V
- Steckdosentyp: Schutzkontakt Typ F, IEC 60884
- Steckertyp: Schutzkontakt Typ F, IEC 60884
- Maximale Leistung: 3680,0 W
- Nennstrom: 16,0 A
- Zwei USB-A-Ladeports: 2,1 A / 5,0 V DC gesamte Ausgangsleistung (geteilt)

Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 274 x 50 x 42 mm
- Kabellänge: 2 m
- Kabeltyp: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Nettogewicht: 420 g
- Bruttogewicht: 430 g
- Gehäuse: Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 35°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -10 - 50°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10 - 80%

Lieferumfang:

- 4-fach Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladeports, Schutzkontakt

Dieses Produkt ist in folgenden Varianten verfügbar:

- #167802 - 4-fach
- #168342 - 4-fach mit 2 USB-Ladeports und Netzschalter
- #168304 - 6-fach
- #168335 - 6-fach mit Netzschalter
- #168311 - 6-fach mit Netzschalter und Überspannungsschutz

