

# HUTT W8

## Fensterreinigungsroboter mit Fernbedienung



Einfach Effizient und Streifenfrei reinigt der HUTT W8 auf Knopfdruck

Der HUTT W8 Fensterreinigungsroboter ist der Champion der Fensterreinigung. Mit dem Dualen Wassersprühsystem bietet er eine Optimale Reinigungsleistung und kann in Echtzeit den effizientesten Weg ermitteln, um auch bei kleinsten Fenstern die maximale Fläche zu reinigen. Dabei beschränkt sich der Einsatzbereich nicht nur auf Fenster. Der HUTT W8 ist ebenso in der Lage alle glatten Flächen aus Glas oder Holz zu reinigen und bewältigt sogar geflieste Wände.



- Sprachausgabe zur Ansage der durchgeführten Funktion
- Intuitive Bedienung mit nur einer Taste
- Fernbedienung zur manuellen Steuerung
- Selbstregulierende Ansaugleistung für einen sicheren Halt, selbst bei feuchten oder vorbehandelten Scheiben
- Intelligente horizontale und vertikale Wegplanung für eine schnelle und vollständige Reinigung
- Zweifach Sprühsystem zur Befeuchtung der Scheibe in beide Fahrrichtungen und Anpassung der Sprühfrequenz je nach Verschmutzungsgrad und Fenstergröße
- 80ml Wassertank mit direkt sichtbarem Füllstand
- Laser-Sensoren zur Kanten- und Hinderniserkennung
- 650mAh Sicherheits-Akku zum Schutz vor Schwankungen der Saugleistung



Netzspannung	100-240V~ 50/60Hz	Weitere Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Automatische Rückkehr zum Ausgangspunkt.</li> <li>▪ Sprachausgabe bei Funktionswechsel und Funktionsstörung</li> <li>▪ Manuelle Punktreinigung</li> </ul>
Nennspannung/-Leistung	24V / 90Watt	Länge des Anschlusskabels	6,3m (Stecker-Gerät)
Batterietyp / -kapazität	Lithium-Ionen-Akku / 650mAh	Netzstecker	Eurostecker, Typ C (CEE 7/16)
Motortyp	Bürstenloser Saugmotor	Sicherungsseil	6m
Saugleistung	1850Pa ~ 3800Pa	Tragkraft des Sicherungsseils	80kg
Reinigungsgeschwindigkeit	70-140mm/s	Produktmaße	240 x 240 x 83 mm
Wassertankkapazität	80 ml	Produktgewicht	1,4 kg
Reinigungsfläche pro Füllung	Ca. 35m <sup>2</sup>	Lieferumfang	Fensterroboter mit Sicherungsseil, Fernbedienung, 4x Reinigungstuch, Netzteil, 4x Sprühdüsen, Flasche als Füllhilfe, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung
Sensoren	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Laser-Sensoren zur Kanten- und Hinderniserkennung</li> <li>▪ 2 Hall-Sensoren</li> <li>▪ Sensor für den Ansaugdruck</li> <li>▪ Beschleunigungssensor</li> </ul>		
Betrieblautstärke	65dB		
Reinigungsfläche	Min.: 40cm x 60cm		
Einsatzbereich	Fenster und sonstige Scheiben, Holz und Kunststofftüren, Geflieste Wände		

Identifikation		Artikeleinzelpackung		Umverpackung (VPE/Kolli)		Palette	
Model	W8	Inhalt	1	Inhalt	4	Anzahl VPEs	TBD
Artikel-Nr.	H000001	Maße	280x295x165mm (BHT)	Maße	580x32x350 (BHT)	Anzahl Artikel	TBD
EAN	6971820280566	Gewicht	3,25kg	Gewicht	14,1kg		

Stand 03.08.2022 UVP 399,00 €

AXDIA International GmbH | Hanns-Martin-Schleyer-Straße 36-38 47877 Willich

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

info@axdia.de | www.axdia.de