



ROG PHONE 6D ULTIMATE

For Those Who Dare

Das ROG Phone 6D Ultimate ist mit der unvergleichlichen Leistung des neuesten MediaTek Dimensity 9000+ Prozessors ausgestattet. Sein supereffizientes GameCool 6 Kühlsystem und das innovative AeroActive Portal heben dein Spiel in eine andere Liga. Das 165-Hz-Display wird deine Perspektive revolutionieren. Mit dem AirTrigger 6 System und der Armoury Crate App hast Du die totale Kontrolle. Der 6000 mAh Monster-Akku lässt dich länger spielen. Bist du bereit für das Unglaubliche? Sag ja zum ROG Phone 6D Ultimate und bereite dich darauf vor, deine Gaming-Experience für immer zu verändern!

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE:

- Überragende Performance – MediaTek Dimensity 9000+
- ROG Vision Display – das Zweitdisplay auf der Rückseite hält dich immer auf dem Laufenden
- Gaming-Display wie es sein soll – 165Hz, 6,78" AMOLED
- Nonstop-Ausdauerprofi – 6000mAh Akku 65W Charge
- Gaming-Smartphone mit Spritzwasserschutz
- Flagship 50 MP Kamera
- AeroActive Portal

ULTIMATE 16/512GB Space Grey

Modell-Code	AI2203-3E008EU
Artikelnummer	90AI00D1-M00080
EAN	4711081909514



TECHNISCHE DATEN

Display	165Hz AMOLED 6.78" FHD+ 2448x1080 mit 720Hz Touch-Sampling rate
Prozessor / Chipsatz	MediaTek Dimensity 9000+, MT6983 Octa-Core mit bis zu 3,2 GHz
Arbeitsspeicher	16 GB LPDDR5X RAM
Speicher	512 GB UFS3.1 interner Speicher nicht erweiterbar
Kamera	Triple Camera 50 MP mit IMX766 Sony Sensor, 13 MP Weitwinkel, 5 MP Makro, LED-Blitz Frontkamera 12 MP mit Autofokus

Farbe Backcover	Space grey Glas
Anschlüsse	2 x Nano-SIM 1 x Typ-C USB 3.1 (Gen.1) + 1 x Typ-C USB 2.0
Grafik	Mali-G710 MC10 GPU 5G: SA & NSA: N1,N2,N3,N5,N7,N8,N12, N18, N20,N26,N28,N38,N40,N41,N48,N77,N78,N79 4G: 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900),12(700), 17(700),18(800),19(800),20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 43 (3700), 48(3600) 3G: HSDPA 800 (19) / 900(8)/ 850(5/6) / 1700(4) / 1900(2) / 2100(1) 2G: GSM 850/900/1800/1900
Mobilfunk	Navigation
	GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1/B1c/B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1), NavIC (L5)
Drahtlosverbindungen	1 x 802.11 a/b/g/n/ac/ax (MIMO 2*2), WiFi Direct support, Bluetooth V5.3, WiFi 6E, NFC
Sound	Stereolautsprecher, TripleMic, 3,5mm Audio-Anschluss, aptX HD Support
Akku	Lithium-Polymer Akku (6.000 mAh / fest verbaut)
Standby / Gesprächszeit	tba
Ladegerät	65W USB Power Adapter (ROG HyperCharge)
Sensoren	Sensoren für E-Compass, Näherung, Umgebungslicht, Fingerabdrucksensor (In-Display), G-Sensor,Gyro-Sens. Ultraschall-Buttons
Abmessungen	172,83 x 77,25 x 10,39 mm
Gewicht	247 g mit Akku
Betriebssystem	Android™ 12 mit neuem ROG UI
Besonderheiten	CPU mit Passiv-Kühlung, ROG Gaming Center mit X-Mode+, Mobile HDR, AirTriggers (Ultraschall-Sensortasten), In-Display Fingerabdrucksensor, neuester und schnellster UFS 3.1 Speicher, Stereolautsprecher, BoostMaster AI QuickCharging, separates ROG Vision Color Display, AeroActive Portal, IP Zertifizierung nach IPx4 (Spritzwasserschutz)
Lieferumfang	HyperCharge Ladeadapter (unterstützt QC 5.0 und USB PD), USB-C-Kabel, Kurzanleitung, Garantiekarte, Aero Case, SimKarten-Nadel im ROG Design, AeroActive Cooler 6
Herstellergarantie und Service	24-Monate Garantie innerhalb Deutschland, Österreich & Schweiz

ZUBEHÖR

