



VIDEO EQUIP
PERFORMANCE



ULTRA HIGH-SPEED HDMI® KABEL BLACK MAGIC MKII

Bereit für die Zukunft in 8K (60Hz) - Oehlbach Ultra High Speed HDMI® Kabel Black Magic MKII. Dieses von der HDMI Organisation zertifizierte HDMI-Kabel ist gemacht für kristallklare Bilder und Sound bei Filmen und Spielen in 4K (mit bis zu 120Hz und HDR10 Plus) und ebenso gerüstet für den 8K-Standard. Dafür bringt es eine Bandbreite von 48 Gbit/s mit und unterstützt alle wichtigen Audioformate im Home Entertainment. Für störungs- und verlustfreie Signalübertragungen mit dreifacher Abschirmung, einem Innenleiter aus OFC-Kupfer und mit 24 Karat vergoldeten Steckerkontakten ausgestattet.

HDMI 2.1 CERTIFIED	8K 60 Hz	4K UHD 120 Hz	DYNAMIC HDR	eARC	4K 50/60 Hz
HDR	ALLM	QFT	QMS	VRR	DOLBY VISION
CEC 2.0	DTS:X	CEC CONSUMER ELECTRONICS CONTROL	DOLBY ATMOS	48 Gbit/s	21:9 CINEMA
DTS HD	DOLBY TRUE HD	32 CHANNEL AUDIO	DEEP COLOR	HEC	DSC 1.2
3X SHIELDING					



Die Begriffe HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® und das HDMI®-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
*x.v.Color® und das "x.v.Color" Logo ist eine registrierte Marke der Sony Corporation.

HDMI 2.1 ZERTIFIZIERT



Steckermaterial	Metallstecker
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Geometrie	Rund
Schirmung	3-fach
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Tonformat	5.1 DTS HD, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD Master Audio
Übertragungsrate	48 Gbps
Auflösung	4K-3D 50/60 Hz, 8K UHD 60 Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 1080p Full HD, UHD 4K UHD 120Hz
HDMI Features	eARC - Enhanced Audio Return Channel, Dolby Vision, 21:9 Cinema-Bildformat, HDMI CEC Automated A/V Control, VRR - Variable Refresh Rate, Dynamic HDR, Video-Kompression DSC 1.2, QFT - Quick Frame Transport, QMS - Quick Media Switching, Auto Low Latency Mode, 32 digitale Audio-Kanäle, HEC - HDMI mit Ethernet Kanal, CEC 2.0, HDR - High Dynamic Range Image, Deep Color 30/36/48-bit, HDMI 2.1 zertifiziert
Features	30 Jahre Garantie, German Technology, 24kt vergoldete Kontakte





Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN	UVP
92496	5 m	Schwarz	4003635924969	79.99 €
92497	5 m	Weiß	4003635924976	79.99 €
92488	75 cm	Weiß	4003635924884	27.99 €
92489	75 cm	Schwarz	4003635924891	27.99 €
92490	1.50 m	Weiß	4003635924907	32.99 €
92492	1.50 m	Schwarz	4003635924921	32.99 €
92491	2 m	Weiß	4003635924914	38.99 €
92493	2 m	Schwarz	4003635924938	38.99 €
92494	3 m	Weiß	4003635924945	43.99 €
92495	3 m	Schwarz	4003635924952	43.99 €

Weitere Information:

