



# 8K SIGNAL-UMSCHALTER FÜR HDMI®

## HIGHWAY SWITCH 8K

**UVP: 99.00 €**

Mit unserem Highway Switch 8K können Sie ganz einfach von 2 Eingangsquellen (z.B. BluRay Player & Spielekonsole) per Fernbedienung umschalten und auf Ihrem Ausgabegerät (z.B. TV) ausgeben. Nach einem Film noch eine Runde zocken wird so zum Kinderspiel. Der HDMI® -Umschalter 2:1 mit einer Unterstützung von bis zu 8K (4320p / Ultra HD) bei 60Hz und 4k (2160p / Ultra HD) bei 120Hz garantiert durch seine hochwertigen Bauteile eine sichere und verlustfreie Übertragung des Signals und ist durch seine Fernbedienung in Kombination mit Kontroll-LEDs problemlos vom Sofa aus zu bedienen. Der Highway Switch besteht unter anderem aus einem Aluminiumgehäuse, welches eine hervorragende Schirmung gegen störende Signale gewährleistet. Zusätzlich bieten die, mit 24ct Gold vergoldeten HDMI® -Kontakte, eine außerordentlich hohe Leitfähigkeit und Kontaktsicherheit.

<b>8K</b> 60 Hz	<b>4K UHD</b> 120 Hz	<b>eARC</b>	<b>HDR</b>	<b>DOLBY VISION</b>	<b>DTS:X</b>
<b>CEC</b> CONSUMER ELECTRONICS CONTROL	<b>DOLBY ATMOS</b>	<b>21:9</b> CINEMA	<b>DTS HD</b>	<b>DOLBY TRUE HD</b>	<b>32 CHANNEL AUDIO</b>
<b>DEEP COLOR</b>	<b>GERMAN TECHNOLOGY</b>	<b>FULL HD</b>	<b>DOLBY DIGITAL</b>	<b>DTS</b>	<b>24ct GOLD</b>
<b>4K-3D</b>					

HDMI-Buchse  

**SIGNALRICHTUNG**  
 Uni-Direktional

**HDMI®**  
High Definition Multimedia Interface

Die Begriffe HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® und das HDMI®-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Maße Verpackung	40.00mm / 140.00mm / 225.00mm
Gewicht (Netto)	273 g
Farbe	Silber Matt
Gehäusematerial	massives Metallgehäuse
Inhalt	1 Stück
Lieferumfang	HDMI Umschalter 2:1, Fernbedienung, USB Kabel, Bedienungsanleitung
Luftfeuchtigkeitsbereich	5 bis 90 %
Temperaturbereich	-15 °C bis +50 °C
Tonformat	Dolby Digital, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS:X, DTS HD, 5.1 DTS HD, Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD
Auflösung	8K UHD 60 Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 1080p Full HD

Art. Nr. 6049





Maße Verpackung	40.00mm / 140.00mm / 225.00mm
HDMI Features	Deep Color 30/36/48-bit, 21:9 Cinema-Bildformat, 3D-TV bei 4 K Auflösung, Dolby Vision, 32 digitale Audio-Kanäle, HDMI CEC Automated A/V Control , eARC - Enhanced Audio Return Channel, HDR - High Dynamic Range Image
Features	24kt vergoldete Kontakte , German Technology
Eingangsspannung	5 V
Eingangsleistung	5 W
Eingangsstrom	1 A

Art.-Nr.	Farbe	EAN	UVP
6049	Silber Matt	4003635060490	99.00 €

Art. Nr. 6049

