



VIDEO EQUIP
PERFORMANCE



ULTRA-HIGH-SPEED HDMI® KABEL

SHAPE MAGIC UHD 90 MIT 90° STECKER

Das Shape Magic 90 UHD ist ein hochwertig verarbeitetes Ultra High-Speed HDMI® Kabel. Die Besonderheit dieses Kabels, sind die im 90 Grad abgewinkelten Stecker die sich beispielsweise ideal für seitlich positionierte HDMI®-Buchsen an TV-Geräten eignen. Durch die Bauform des Shape Magic 90 UHD können somit mehrere Kabel problemlos übereinander positioniert werden. Das Kabel bietet atemberaubende Qualität in 8K bei 50/60 Hz oder 4K bei bis zu 120 Hz. Darüber hinaus sorgen der hochwertige OFC-Leiter, die dreifache Abschirmung und die 24 Karat vergoldeten Kontakte des Vollmetallsteckers, für eine ideale Datenübertragung.

HDMI 2.1 CERTIFIED	8K 60 Hz	4K UHD 120 Hz	DYNAMIC HDR	eARC	4K 50/60 Hz
HDR	ALLM	QFT	QMS	VRR	DOLBY VISION
CEC 2.0	DTS:X	CEC CONSUMER ELECTRONICS CONTROL	DOLBY ATMOS	48 Gbit/s	21:9 CINEMA
DTS HD	DOLBY TRUE HD	32 CHANNEL AUDIO	DEEP COLOR	HEC	DSC 1.2
3X SHIELDING					

HDMI

SIGNALRICHTUNG
Bi-Direktional

HDMI® x.v.Color

Die Begriffe HDMI®, HDMI High Definition Multimedia Interface® und das HDMI®-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.
"x.v.Color" und das "x.v.Color" Logo ist eine registrierte Marke der Sony Corporation.

OEHLBACH® PERFORMANCE
Shape Magic UHD 90
Ultra High-Speed HDMI® Kabel

- 90° ANGLE
- 3X SHIELDING
- 30 YEAR GUARANTEE
- HDMI 2.1 CERTIFIED
- 8K 60 Hz
- GERMAN TECHNOLOGY
- OFC
- DOLBY ATMOS

Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Geometrie	Rund
Schirmung	3-fach
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Tonformat	Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos
Übertragungsrate	48 Gbps
Auflösung	8K UHD 60 Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K-3D 50/60 Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 1080p Full HD
HDMI Features	Auto Low Latency Mode, QMS - Quick Media Switching, QFT - Quick Frame Transport, Video-Kompression DSC 1.2, Dynamic HDR, VRR - Variable Refresh Rate, eARC - Enhanced Audio Return Channel, Dolby Vision, 21:9 Cinema-Bildformat, HDMI CEC Automated A/V Control , 32 digitale Audio-Kanäle, HEC - HDMI mit Ethernet Kanal, CEC 2.0, HDR - High Dynamic Range Image, Deep Color 30/36/48-bit, HDMI 2.1 zertifiziert
Features	24kt vergoldete Kontakte , 30 Jahre Garantie, German Technology





Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN	UVP
42540	1 m m	Schwarz	4003635425404	29.99 €
42541	1.50 m m	Schwarz	4003635425411	34.99 €
42542	2 m m	Schwarz	4003635425428	39.99 €
42543	3 m m	Schwarz	4003635425435	49.99 €
42545	1 m m	Weiß	4003635425459	29.99 €
42546	1.50 m m	Weiß	4003635425466	34.99 €
42547	2 m m	Weiß	4003635425473	39.99 €
42548	3 m m	Weiß	4003635425480	49.99 €

Weitere Information:

