

Akku- Schwingschleifer

DBO480Z

18V • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹

Starker Akku-Schwingschleifer mit effizienter Staubabsaugung

Ein handlicher Akku-Schwingschleifer mit einer Schleifplatte von 112x102 mm. Der Schwingungsbereich beträgt 1,5 mm, die Oszillationsgeschwindigkeit kann zweistufig eingestellt werden. Staubabsaugung durch die Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox. Die Schleifpapierbefestigung erfolgt mittels Klett oder Spannhebel.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akku-systeme	LXT 18V/36V
Schwingungen pro Minute	11 000 / 14 000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	112 x 102 mm
Papiergröße	114 x 140 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,4 - 1,7 kg
Produktabmessung (L x B x H)	171 x 112 x 152 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	17/22 mm

Spezifikationen

- Schleifpapier mit Klettverschluss kann verwendet werden
- Kompatibel mit verschiedenen Schleiftellern
- Großer Klemmhebel für ein schnelles und einfaches Befestigen des Schleifpapiers

EAN 0088381760720

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

135246-0
Staubbox kpl.



191Y22-2
Grundplatte Delta



192352-4 (2x)
Schleifpapier 102x114 mm

192655-6
Delta-Schleifpapier 94 mm

450066-4
Lochungsplatte



Optionales Zubehör

135222-4
Staubsaug kpl.



194746-9
Staubsaug Papier



821550-0
MAKPAC Gr. 2



8351G2-0
Tiefziehteil f. MAK-PAC

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

