

# Akku-Rasenmäher

## DLM465Z

2x18V • 46 cm • 60 l

### Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für große Rasenflächen

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Füllstandsanzeige am 60 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandsanzeige direkt am Führungsholm. 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkuschutzsystem	✓
Schnitthöhenverstellung	10
Schnittbreite	46 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1900 m <sup>2</sup>
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 100 mm
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	23 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3300 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2500 min <sup>-1</sup>
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	51 min
Grasfangkorb	60 L
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Radantrieb	✓
Sammeln	✓

**EAN 0088381735070**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Stabiler Führungsholm widersteht harten Beanspruchungen im Einsatz
- Kompakte Bauweise
- Optimales Blattdesign für eine lange Lebensdauer
- Stabilität durch große Reifen
- Akku-Ladestandsanzeige pro Akku-Steckplatz
- Variable Geschwindigkeitsregelung



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

127433-5  
Grasfangkorb



127515-3  
Mulchkeil



191D51-9  
Sichelmesser



327589-6  
Spannknebel 6



782210-8  
Steckschlüssel SW17



782212-4  
Steckschlüssel SW13



## Optionales Zubehör

327589-6  
Spannknebel 6



782210-8  
Steckschlüssel SW17



782212-4  
Steckschlüssel SW13



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

