

# Akku-Rasenmäher

## DLM534Z

2x18V • 53 cm • 70 l

### Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für große Rasenflächen

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandsanzeige direkt am Führungsholm. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	2300 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhenverstellung	10
Schnittbreite	53 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2300 m <sup>2</sup>
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 100 mm
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	23 cm
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	53 min
Sammeln	✓
Mähen, Sammeln	✓
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	90,4 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	78,1 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

**EAN 0088381764483**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Stabiler Führungsholm widersteht harten Beanspruchungen im Einsatz
- Kompakte Bauweise
- 2 Schneidmodi: Normal/Geräuschreduziert



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**122B20-7**  
Grasfangkorb

**127516-1**  
Mulchkeil



**191D52-7**  
Sichelmesser



**327589-6**  
Spannknebel 6



**459887-1**  
Schutzhaube Seitenauswurf



**782210-8**  
Steckschlüssel SW17



**782212-4**  
Steckschlüssel SW13



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

