

Akku-Rasenmäher

DLM463Z

2x18V • 46 cm • 60 l

Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für mittelgroße Rasenflächen. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkuschutzsystem	✓
Schnitt Höhenverstellung	10
Schnittbreite	46 cm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	800 m ²
Schnitt Höhenverstellung zentral	20 - 75 mm
Durchmesser des Hinterrades	20,5 cm
Durchmesser des Vorderrades	18 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2500 min ⁻¹
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	21 min
Grasfangkorb	60 L
Sammeln	✓
Mähen, Sammeln	✓
Schalleistungspegel (L _{WA})	91 dB(A)

Spezifikationen

- Großer Grasfangkorb mit 60 l Fassungsvermögen
- Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- Konstantelektronik hält die Drehzahl konstant und schützt den Motor vor Überlastung
- Mit Sanftanlauf
- 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen

EAN 0088381735018

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

127061-6
Grasfangkorb



199367-2
Sichelmesser



671660001
Mulchkeil



782210-8
Steckschlüssel SW17



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

