

# Akku-Rasenmäher

## DLM465PT4

2x18V • 46 cm • 60 l

### Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für große Rasenflächen

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen. Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite. Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar. Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld. Füllstandsanzeige am 60 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandsanzeige direkt am Führungsholm. 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen.



### Technische Details

|  |                        |
|--|------------------------|
| Bürstenloser Motor                           | ✓                      |
| Akkusystem LXT                               | ✓                      |
| Akkuspannung                                 | 2 x 18 V               |
| Akkuschutzsystem                             | ✓                      |
| Schnitthöhenverstellung                      | 10                     |
| Schnittbreite                                | 46 cm                  |
| Ideale Flächenleistung (bis zu)              | 1900 m <sup>2</sup>    |
| Schnitthöhenverstellung zentral              | 20 - 100 mm            |
| Durchmesser des Hinterrades                  | 23 cm                  |
| Durchmesser des Vorderrades                  | 23 cm                  |
| Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)            | 3300 min <sup>-1</sup> |
| Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus) | 2500 min <sup>-1</sup> |
| Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2                     | 51 min                 |
| Grasfangkorb                                 | 60 L                   |
| Antriebsgeschwindigkeit                      | 2,5 - 5,0 km/h         |
| Radantrieb                                   | ✓                      |
| Sammeln                                      | ✓                      |

### Spezifikationen

- Stabiler Führungsholm widersteht harten Beanspruchungen im Einsatz
- Kompakte Bauweise
- Optimales Blattdesign für eine lange Lebensdauer
- Stabilität durch große Reifen
- Akku-Ladestandsanzeige pro Akku-Steckplatz
- Variable Geschwindigkeitsregelung

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**127433-5**  
Grasfangkorb



**127515-3**  
Mulchkeil



**191D51-9**  
Sichelmesser



**327589-6**  
Spannknebel 6



**782210-8**  
Steckschlüssel SW17



**782212-4**  
Steckschlüssel SW13



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**DC18RD**  
Doppel-Schnellladegerät DC18RD



**BL1850B (4x)**  
Akku BL1850B



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

